


CODE **36007, 36008, 36009**

BESCHREIBUNG: **PUMPE OPTIMA ANALOG MIT KONSTANTEM DURCHFLUSS**




**DEUTSCHE**

POS	CODE	BESCHREIBUNG	POS	CODE	BESCHREIBUNG
1	36007R0001	KOPFSTÜCK PVC. FPM. KUGELN PIREX 5-10 L/H.	6	36009R0012	ANALOGER KREISLAUF 20 L/H
1	36009R0001	KOPFSTÜCK PVC. FPM. KUGELN PIREX 20 L/H.	7	36007R0016	FILTER MIT PVC-SOCKEL
2	36007R0007	VENTIL PVC. FPM. SC. 5-10 L/H.	7	36007R0019	FILTER MIT PVC-SOCKEL 20 L/H.
2	36009R0007	VENTIL PVC. FPM. SC. 20 L/H.	8	36007R0013	EINSPRITZKOPPELUNG PVC
3	36007R0009	MEMBRAN 5-10 L/H	8	36009R0010	EINSPRITZKOPPELUNG PVC 20 L/H
3	36009R0009	MEMBRAN 20 L/H	9	27883R0007	ANSAUG-ROHR PVC 4X6 LÄNGE 100M
4	36007R0010	DECKEL	9	27883R0008	ANTRIEBS-ROHR PE 4X6 LÄNGE 100M
4	36007R0022	COVER MIT CIRCUIT	9	36009R0013	ANSAUGROHR PVC. 8X12 LÄNGE 100 METER
5	36830	SOCKEL HALTERUNG	9	36009R0014	ANTRIEBSROHR PVC. 8X12 LÄNGE 100 METER
6	36007R0012	ANALOGER KREISLAUF 5 L/H	10	36007R0021	VERBINDUNGSSTÜCK-SET FÜR ROHR 4X6 M/M
6	36008R0012	ANALOGER KREISLAUF 10 L/H	10	36007R0020	VERBINDUNGSSTÜCK-SET FÜR ROHR 8X12 M/M

CODE **36007, 36008, 36009**

DESCRIPTION: **OPTIMA ANALOG CONSTANT-FLOW PUMP**




**ENGLISH**

POS	CODE	DESCRIPTION	POS	CODE	DESCRIPTION
1	36007R0001	5-10 L/H PYREX BALLS. PVC HEAD. FPM.	6	36009R0012	20 L/H ANALOGUE CIRCUIT
1	36009R0001	20 L/H PYREX BALLS. PVC HEAD. FPM.	7	36007R0016	PVC/FPM BOTTOM FILTER
2	36007R0007	5-10 L/H PVC VALVE. FPM. SC.	7	36007R0019	PVC/FPM BOTTOM FILTER 20 L/H.
2	36009R0007	20 L/H PVC VALVE. FPM. SC.	8	36007R0013	INJECTION COUPLING IN PVC CERAMIC
3	36007R0009	5-10 L/H MEMBRANE	8	36009R0010	INJECTION COUPLING IN PVC CERAMIC 20L/H
3	36009R0009	20 L/H MEMBRANE	9	27883R0007	4X6 LENG.100M PVC SUCTION PIPE
4	36007R0010	COVER	9	27883R0008	4X6 LENG.100M PE RETURN PIPE
4	36007R0022	COVER WITH CIRCUIT	9	36009R0013	100 METRES 8X12 LENGTH PVC SUCTION PIPE
5	36830	SUPPORT FOOT	9	36009R0014	100 METRES 8X12 LENGTH PVC RETURN PIPE
6	36007R0012	5 L/H ANALOGUE CIRCUIT	10	36007R0021	COUPLING SET FOR 4X6 M/M TUBING
6	36008R0012	10 L/H ANALOGUE CIRCUIT	10	36007R0020	COUPLING SET FOR 8X12 M/M TUBING

CODIGO **36007, 36008, 36009**

DESCRIPCION: **BOMBA OPTIMA ANALOGICA DE CAUDAL CONSTANTE**




**ESPAÑOL**

POS	CODIGO	DESCRIPCION	POS	CODIGO	DESCRIPCION
1	36007R0001	CABEZAL PVC. FPM. BOLAS CERAMICA 5-10 L/H.	6	36009R0012	CIRCUITO ANALOGICO 20 L/H.
1	36009R0001	CABEZAL PVC. FPM. BOLAS CERAMICA 20 L/H.	7	36007R0016	FILTRO DE PIE PVC/FPM
2	36007R0007	VALVULA PVC. FPM. SC. 5-10 L/H.	7	36007R0019	FILTRO DE PIE PVC/FPM 20 L/H
2	36009R0007	VALVULA PVC. FPM. SC. 20 L/H.	8	36007R0013	RACORD DE INYECCION EN PVC CERAMICA
3	36007R0009	MEMBRANA 5-10 L/H.	8	36009R0010	RACORD DE INYECCION EN PVC CERAMICA 20 L/H.
3	36009R0009	MEMBRANA 20 L/H.	9	27883R0007	TUBO ASP. PVC 4X6 LONG.100M
4	36007R0010	TAPA	9	27883R0008	TUBO IMP. PE 4X6 LONG.100M
4	36007R0022	TAPA CON CIRCUITO	9	36009R0013	TUBO ASPIRACION PVC. 8X12 LONGITUD 100 METROS
5	36830	PIE SOPORTE	9	36009R0014	TUBO IMPULSION PVC. 8X12 LONGITUD 100 METROS
6	36007R0012	CIRCUITO ANALOGICO 5 L/H.	10	36007R0021	JUEGO DE RACCOR PARA TUBO 4X6 M/M.
6	36008R0012	CIRCUITO ANALOGICO 10 L/H.	10	36007R0020	JUEGO DE RACCOR PARA TUBO 8X12 M/M.

CODE **36007, 36008, 36009**

DESCRIPTION: **POMPE OPTIMA ANALOGIQUE À DÉBIT CONSTANT**




**FRANCAIS**

POS	CODE	DESCRIPTION	POS	CODE	DESCRIPTION
1	36007R0001	TÊTE PVC. FPM. BILLES PIREX 5-10 L/H.	6	36009R0012	CIRCUIT ANALOGIQUE 20 L/H
1	36009R0001	TETE PVC FPM BOISSEaux PIREX 20L/H	7	36007R0016	FILTRE PIED PVC/FPM
2	36007R0007	VANNE PVC FPM SC 5-10L/H	7	36007R0019	FILTRE PIED PVC/FPM 20 L/H
2	36009R0007	VANNE PVC FPM SC 20L/H	8	36007R0013	RACCORD INJECTION PVC CERAMIC
3	36007R0009	MEMBRANE 5-10 L/H	8	36009R0010	RACCORD INJECTION PVC CERAMIC 20 L/H.
3	36009R0009	MEMBRANE 20 L/H	9	27883R0007	TUBE ASP. PVC 4X6 L100M
4	36007R0010	COUVERCLE	9	27883R0008	TUBE IMP. PE 4X6 L100M
4	36007R0022	COUVERCLE DE CIRCUIT	9	36009R0013	TUYAU D'ASPIRATION PVC. 8X12 LONGUEUR 100 MÈTRES
5	36830	PIED SUPPORT	9	36009R0014	TUYAU D'IMPULSION PVC. 8X12 LONGUEUR 100 MÈTRES
6	36007R0012	CIRCUIT ANALOGIQUE 5 L/H	10	36007R0021	JEU DE RACCORD POUR TUYAU 4X6 M/M
6	36008R0012	CIRCUIT ANALOGIQUE 10 L/H	10	36007R0020	JEU DE RACCORD POUR TUYAU 8X12 M/M

CODICE **36007, 36008, 36009**

DESCRIZIONE: **POMPA OPTIMA ANALOGICA DI PORTATA COSTANTE**




**ITALIANO**

POS	CODICE	DESCRIZIONE	POS	CODICE	DESCRIZIONE
1	36007R0001	TESTINA PVC. FPM. SFERE PIREX 5-10 L/H.	6	36009R0012	CIRCUITO ANALOGICO 20 L/H
1	36009R0001	TESTINA PVC. FPM. SFERE PIREX 20 L/H.	7	36007R0016	FILTRO ASPIRAZIONE PVC/FPM
2	36007R0007	VALVOLA PVC. FPM. SP. 5-10 L/H.	7	36007R0019	FILTRO ASPIRAZIONE PVC/FPM 20 L/H
2	36009R0007	VALVOLA PVC. FPM. SC. 20 L/H.	8	36007R0013	RACCORDO DI INIEZIONE IN PVC CERMIC
3	36007R0009	MEMBRANA 5-10 L/H.	8	36009R0010	RACCORDO DI INIEZIONE IN PVC CERMIC 20 L/H.
3	36009R0009	MEMBRANA 20 L/H.	9	27883R0007	TUBO ASPIRAZIONE PVC 4X6 L 100M
4	36007R0010	COPERCHIO	9	27883R0008	TUBO MANDATA PE 4X6 L 100M
4	36007R0022	COPERCHIO CON IL CIRCUITO	9	36009R0013	TUBO ASPIRAZIONE PVC. 8X12 LUNGHEZZA 100 METRI
5	36830	PIEDE SUPPORTO	9	36009R0014	TUBO IMPULSIONE PVC. 8X12 LUNGHEZZA 100 METRI
6	36007R0012	CIRCUITO ANALOGICO 5 L/H.	10	36007R0021	SERIE DI RACCORDI PER TUBO 4x6 M/M
6	36008R0012	CIRCUITO ANALOGICO 10 L/H	10	36007R0020	SERIE DI RACCORDI PER TUBO 8x12 M/M

**CODIGO 36007, 36008, 36009**

**DESCRIÇÃO: BOMBA OPTIMA ANALÓGICA DE CAUDAL CONSTANTE**



**PORTUGUES**

POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	POS	CODIGO	DESCRIÇÃO
1	36007R0001	CABEÇAL PVC. FPM. BOLAS PIREX 5-10 L/H.	6	36009R0012	CIRCUITO ANALÓGICO 20 L/H
1	36009R0001	CABEÇAL PVC. FPM BOLAS PIREX 20 L/H.	7	36007R0016	FILTRO DE PE PVC/FPM
2	36007R0007	VALVULA PVC. FPM. SC. 5-10 L/H.	7	36007R0019	FILTRO DE PE PVC/FPM 20 L/H
2	36009R0007	VALVULA PVC. FPM. SC. 20 L/H.	8	36007R0013	LIGAÇÃO DE INJEÇÃO EM PVC CERAMIC
3	36007R0009	MEMBRANA 5-10 L/H.	8	36009R0010	LIGAÇÃO DE INJEÇÃO EM PVC CERAMIC 20 L/H.
3	36009R0009	MEMBRANA 20 L/H.	9	27883R0007	TUBO ASP.PVC 4X6 COMP.100 M
4	36007R0010	TAMPA	9	27883R0008	TUBO IMP. PE 4X6 COMP.100 M
4	36007R0022	TAMPA COM CIRCUITO	9	36009R0013	TUBO ASPIRAÇÃO PVC 8X12 COMPRIMENTO 100 METROS
5	36830	SUPORTE DA BASE	9	36009R0014	TUBO IMPULSAÇÃO PVC 8X12 COMPRIMENTO 100 METROS
6	36007R0012	CIRCUITO ANALÓGICO 5 L/H	10	36007R0021	CONJUNTO DE RACORES PARA TUBO 4X6 M/M
6	36008R0012	CIRCUITO ANALÓGICO 10 L/H	10	36007R0020	CONJUNTO DE RACORES PARA TUBO 8X12 M/M